

	建筑工地用成套设备 (ACS)	建筑工地使用的组合装置。该组合装置是由一个或多个变压器或开关连同其控制、测量、信号、保护和调节以及内部电气、机械连接件和结构件而组成。	1. 适用标准: GB7251.4 2. 不适用于那些在施工场地行政后勤部门 (办公室、更衣室、会议室、餐厅、饭店、宿舍、卫生间等) 使用的装置。
		进线及计量用 ACS 主配电 ACS 配电用 ACS 变压器 ACS 终端配电用 ACS 插座出线式 ACS	
	电缆分线箱 (CDCs)	一种用电缆向其他设备分配电能的户外安装的封闭式成套设备。 地面安装式 CDCs 柱式 CDCs 悬挂式 CDCs 嵌入式 CDCs	1. 适用标准: GB7251.5 2. 此装置为户外安装的成套设备, 安装在公共场所, 但只有专业人员在使用时才能接触到。

四、小功率电动机

产品种类	对产品种类的描述	适用产品	对适用产品的描述和列举	备注
小功率电动机	适用于额定电压 36V 以上 (不含 36V), 直流 1500V、交流 1000V 以下的驱动用小功率电动机, 包括: 1. 转速折算到 1500 r/min 时, 最大连续定额不超过 1.1 kW 的各类交流异步电动机、交流同步电动机; 2. 最大连续定额不超过 1.1 kW 的交流换向器电动机、直流电动机。 注 1: 额定功率 ≤ 同步转速 × 1.1 kW/1500;	三相异步电动机 (YS 系列)	三相异步电动机 (YS 系列): 用于工业及类似用途。	适用标准: GB12350
		电阻启动异步电动机 (YU 系列)	电阻启动异步电动机 (YU 系列): 家用, 工业及类似用途; 电阻启动, 带有离心开关。	适用标准: GB12350
		电容启动异步电动机 (YC 系列)	电容启动异步电动机 (YC 系列): 家用, 工业及类似用途; 带有启动用的电容器, 离心开关。	适用标准: GB12350
		电容运转异步电动机 (YY 系列)	电容运转异步电动机 (YY 系列): 家用, 工业及类似用途; 带有电动机运转用电容器。	适用标准: GB12350

注 2: 不包括防爆电动机和控制电动机(如伺服电动机、步进电动机、自整角机、旋转变压器、测速发电机、感应移相器等); 注 3: 不适用于有一种定额超出以上适用范围的多电压、多转速电动机。			
双值电容异步电动机 (YL 系列)	双值电容异步电动机 (YL 系列): 工业及类似用途; 带有起动用的电容器, 离心开关, 电动机运转用电容器。	适用标准: GB12350	
一般用途的罩极异步电动机	适用于一般用途的罩极异步电动机。	适用标准: GB12350	
三相电泵用电动机	三相电泵用电动机: 主要供输送冷却液用。	适用标准: GB12350	
盘式制动异步电动机	盘式制动异步电动机及其派生系列电动机: 工业及类似用途; 电枢与转子为盘状, 气隙磁场一轴向结构。	适用标准: GB12350	
单相串励电动机	适用于一般用途、家用及类似用途家用电器、医疗器械、一般设备、仪器、机械等用的小功率单相串励电动机。	适用标准: GB12350	
三相机械离合器电动机	三相机械离合器电动机: 主要供工业缝纫机使用。	适用标准: GB12350	
单相机械离合器电动机	单相机械离合器电动机: 主要供工业缝纫机使用。	适用标准: GB12350	
水泵用电动机	水泵用电动机: 与水泵共轴的三相、单相电阻起动、单相电容起动和单相电容运转小功率异步电动机。	适用标准: GB12350	
家用缝纫机电动机	家用缝纫机电动机: 家用缝纫机电动机及其调速器。	适用标准: GB12350	
洗衣机用电动机	洗衣机用电动机: 一般家用电动洗衣机(洗涤机和洗涤—脱水机)用电动机。	适用标准: GB12350	
洗衣机脱水用电动机	洗衣机脱水用电动机: 一般家用洗衣机脱水用电动机。	适用标准: GB12350	