


Typenschlüssel S700 (gesamt)

Benutzen Sie die Typenschlüssel zur Produktidentifizierung, nicht für den Bestellprozess.



- 1 entfällt bei Standard
2 entfällt bei Standard, zusätzliche Kodierung definiert kundenspezifische Besonderheiten.
3 nur bei Geräten mit 2-kanaligem STO
4 nicht bei Erweiterungskarten

Beispiel 1: S70602-EIF2PM-NA-000

S7 S700
06 6A Nennstrom
0 Versorgungsspannung 208...480V
2 keine elektr./mech. Option, zweikanaliger STO
EI I/O Erweiterungskarte in Slot 1
F2 Erweiterungskarte Geregelter Lüfter in Slot 2
PM PosI/O-Karte in Slot 3
NA Standard Software (EtherCAT&CANopen)
000 keine kundenspezifische Besonderheit

Beispiel 2: S77202-NAPAS4-NA-000

S7 S700
72 72A Nennstrom
0 Versorgungsspannung 208...480V
2 keine elektr./mech. Option, zweikanaliger STO
NA keine Erweiterungskarte in Slot 1
PA Erweiterungskarte PosI/O-Monitor in Slot 2
S4 Safety Karte S2-2 in Slot 3
NA Standard Software (EtherCAT&CANopen)
000 keine kundenspezifische Besonderheit