


Montagemöglichkeiten / Mounting variation



mit / with UL-Recognition **us**

Type:	WS*GXHMU110x80-33 + MWS309	Schutzart: Degree of protection:	IP 40
Widerstandswert: resistance value:	33 Ohm	Klemme: terminal:	G10/2
Typeleistung: continuous dissipation:	100 Watt	Kunden Art. Bez. / Art.Nr.: Customer art. ident. / art. no.:	BAFP(U) 100-33 DE-201437
Allgemein-toleranz ISO 2768 - m		Maßstab M 1:3	SolidWorks A4
Datum		Werkstoff	
Bearb.	19.02.10	Flachwiderstand im Aluminiumgehäuse	
Gepr.	Pierrri	flat type resistor in aluminium	
Norm.		Type WS*GXHMU110x80-33+MWS309	
		13D 42541	
		Blatt 1	
		1 Bl.	
Index	Änderung	Datum	Name
		Urspr.	Ers. für
			Ers. durch