



mit / with UL-Recognition 

Type:	FZZCU500x65-33	Schutzart: Degree of protection:	IP 20
Widerstandswert: resistance value:	33 Ohm	Klemme: terminal:	G10/2
Typeleistung: continuous dissipation:	1500 Watt	Kunden Art. Bez. / Art.Nr.: Customer art. ident. / art. no.:	BAR(U) 1500-33 DE-106258
Allgemein- toleranz ISO 2768 - m		Maßstab M 1:5	SolidWorks A4
Datum		Werkstoff	
(h)	Bearb.	18.02.10	Pierrri
(g)	Gepr.		
(f)	Norm.		
(e)			
(d)			
(c)			
(b)			
(a)			
Index		11D 24152	
Änderung	Datum	Name	Urspr.
Ers. für		Ers. durch	
			Blatt 1 1 Bl.